

Garant**Kierreleuat, G: G3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	19
Kierteen Ø	16,66 mm
Korkeus	14 mm
Ulko-Ø	45 mm
Kierteen koko	G3/8
Leikkaussuunta	Oikea
Toleranssiluokka	A

Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 24231
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		