

Garant**TKM-kierretapinavartaja, lieriövarsi, kuusikulma, TiAlN, Kierretapeille: M3****Tilastiedot**

Tilausnumero	149830 M3
GTIN	4045197326904
Tuoteluokka	11L

Kuvaus**Malli:**

Vakaa lieriövarsi, kuusikulma poraistukkaan kiinnittämistä varten ja itsekeskittyvä kärki.

Käyttö:

Rikkoutuneiden kierretappien poistoon. Vaaditaan tukeva kiinnitys, reiän oltava kuiva ja leikkuuöljytön.

Huomautus:

v_c materiaalille < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Käytä suojalaseja.

Standardi: Tehdasnormi

Lastu-urien pituus L_c : 10 mm

Kokonaispituus L: 38 mm

varren $\varnothing D_s$: 3 mm

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h6
Kierretapeille	M3
varren $\varnothing D_s$	3 mm
Kokonaispituus L	38 mm
Lastu-urien pituus L_c	10 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierteen avartaja

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu	10-28 m/min	H
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		