

**Garant****TKM-kierretapinavartaja, lieriövarsi, kuusikulma, TiAlN, Kierretapeille: M6****Tilastiedot**

Tilausnumero	149830 M6
GTIN	4045197326935
Tuoteluokka	11L

**Kuvaus****Malli:**

**Vakaa lieriövarsi, kuusikulma** poraistukkaan kiinnittämistä varten ja itsekeskittyvä kärki.

**Käyttö:**

**Rikkoutuneiden kierretappien poistoon. Vaaditaan tukeva kiinnitys**, reiän oltava kuiva ja leikkuuöljytön.

**Huomautus:**

$v_c$  materiaalille < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Käytä suojalaseja.

Standardi: Tehdasnormi

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 23 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierretapeille	M6
Varren toleranssi	h6
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	23 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierteen avartaja

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu	10-28 m/min	H
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		