

HWPickardt

Kiekkomeisti 0 – 9, Kirjasinkorkeus: 2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	085465 2
GTIN	4250191110040
Tuoteluokka	08W

Kuvaus**Malli:**

Laadukas CNC-kaiveruksen ja iskupään nuorrutuksen ansiosta. Helppokäyttöinen pintakaiveruksen ja kipinätyöstettyjen iskualueiden ansiosta. Kiekon leveys = kirjasinkork. +3 mm.

Käyttö:

Kätevä ratkaisu materiaalien monenlaiseen merkitsemiseen – materiaalin **lujuus max. 1200 N/mm²**.

Huomautus:

Kirjainkiekkomeistit (3 meistiä) tai erikoismerkit toimitetaan pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Kirjasinkorkeus	2 mm
Keskireiän Ø	10 mm
Leimauspyörän ulko-Ø	78 mm
leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus	1200 N/mm ²
Tuotetyyppi	Kiekkomeisti

