



Tarkkuussyylinterilukko sarjalukittava, Kotelon Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085870 40
GTIN	4003482442128
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.

Sarja 116 Profi on toimitettavissa tilauksesta seuraavina erikoismalleina: Mallin tai sulkeutumisen mukaan valmistetut lukot pääavainjärjestelmällä ja lisäavaimella.

Toiminto:

Samalla avaimella lukittavuus tarkoittaa, että **yhdellä** avaimella voidaan avata ja sulkea **useampia** sylintereitä ja lukkoja.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.

Tekninen kuvaus

sopii lukkosylintereille	ei
Sangan Ø	6 mm
Sanka karkaistu	kyllä
Avainten määrä	2
Rungon materiaali	messinki

Sanka kaksoissalvattu	kyllä
Sulkemislaitte liitettävissä lukitusjärjestelmään	ruostumaton lukitusmekanismi ei
Sangan materiaali	teräs, kromattu
Kotelon Ø	40 mm
Sulkeminen	sarjalukittava
Lukkojen lukumäärä	1
Sarja	116 Profi
Tuotetyyppi	Riippulukko