

Nappimagneetti ilman kierteitä, SmCo₅, Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085920 10
GTIN	2050000964909
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Nimellispitovoima	20 N
Korkeus	4,5 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Paino	2,5 g
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyppi	Tasomagneetti

