

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 20
GTIN	2050000965265
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Ø	20 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Kierre	M3 mm
Korkeus	6 mm
Nimellispitovoima	30 N
Korkeus kierteineen	13 mm
Kierreholkki	kyllä
Paino	11 g

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M3	085921 M3
---	-----------