



Paineilma-neularuostehakkuri, Tyyppi: P2541



Tilaustiedot

Tilausnumero	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen **neularuostehakkuri** hitsauskuonan, ruosteen ja maalien poistoon.

Neulan vaihto ilman työkalua. Erittäin hyvät värinä vaimentavat ominaisuudet parhaan mahdollisen käyttövarmuuden takaamiseksi kaikissa käyttötarkoituksissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Pituus	370 mm
Toimintäääni	85 dB(A)
Iskutiheys	40 Hz
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,1 m/s ²
Paino	2,35 kg
Valmistajamerkintä	P2541
Enimmäisilmantarve	480 l/min
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma

Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Neularuostehakkuri

Tarvikkeet

Neulasarja Mitat 180 mm	079729 180
-------------------------	------------