

**Konekierretappi DIN 374, pinnoittamaton, UNF: 3/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138002 3/8-24
GTIN	4045197595065
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.****Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	8,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteen Ø	9,53 mm
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,06 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierretyyppi	UNF

Kierteen koko	3/8-24 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		