

Garant**Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 300/10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 171000 300/10 |
| GTIN | 4045197094780 |
| Tuoteluokka | 11R |

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Hammastus: normaali

Leveys: 25 mm

Paksuus: 1,6 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------|
| Kiinnitysreiän Ø | 8,5 mm |
| Leveys | 25 mm |
| Hammasta/tuuma | 10 |
| Pituus L | 300 mm |
| Paksuus | 1,6 mm |
| Hammastus | normaali |
| Lastuava aine | HSS |
| Tuotetyyppi | Konesahanterä |

Käyttäjätiedot

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|
| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--|-----------------|----------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin |
| märkä enintään | soveltuu |