

TRICOFLEX**Kudosletku sininen, pehmeä, PVC, Pituus 50 m, Letkun sisä-Ø: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080036 9
GTIN	3506111047325
Tuoteluokka	08A

Kuvaus**Malli:**

Polyesterikuituvahvisteinen letku. Lämpötila-alue -15 °C... +60 °C.

Super Nobelair Soft, **erittäin taipuisa Full-Soft-teknologian** ansiosta myös kylmässä. Sekä sisä-että ulkokäyttöön. Käyttöpaine 15 baaria.

Tekninen kuvaus

Materiaali	PVC-letku, kolmikerroksinen, polyesterikuituvahvistettu
Lämpötila-alue	-15 - 60 °C
Väri	sininen
Letkun ulko-Ø	15 mm
Letkun sisä-Ø	9 mm
letkun pituus	50 m
Suurin käyttöpaine	15 bar
Tuotenimen määrite	Pituus 50 m
Tuotetyyppi	Letku

