

Garant**Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 400/10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 171000 400/10 |
| GTIN | 4045197094889 |
| Tuoteluokka | 11R |

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------|
| Leveys | 32 mm |
| Paksuus | 1,6 mm |
| Kiinnitysreiän Ø | 8,5 mm |
| Hammasta/tuuma | 10 |
| Pituus L | 400 mm |
| Hammastus | normaali |
| Lastuava aine | HSS |
| Tuotetyyppi | Konesahanterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin |
| märkä enintään | soveltuu |