

Garant**Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 500/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171000 500/6
GTIN	4045197439062
Tuoteluokka	11R

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Hammastus: normaali

Leveys: 38 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	6
Leveys	38 mm
Paksuus	2 mm
Kiinnitysreiän Ø	10,5 mm
Pituus L	500 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu