

**Garant****Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 400/14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171000 400/14
GTIN	4045197094896
Tuoteluokka	11R

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT** – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 1,6 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Paksuus	1,6 mm
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Hammasta/tuuma	14
Leveys	32 mm
Pituus L	400 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu