

**Garant****Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 500/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171000 500/8
GTIN	4045197094988
Tuoteluokka	11R

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT** – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Hammastus: normaali

Leveys: 38 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Leveys	38 mm
Pituus L	500 mm
Paksuus	2 mm
Kiinnitysreiän Ø	10,5 mm
Hammasta/tuuma	8
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu