

Garant**Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 425/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171000 425/6
GTIN	4045197094919
Tuoteluokka	11R

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Paksuus	2 mm
Hammasta/tuuma	6
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Leveys	32 mm
Pituus L	425 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu