



## Konesahanterä, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 400/6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	171100 400/6
GTIN	7311518113933
Tuoteluokka	16D

### Kuvaus

#### Malli:

**BAHCO-bimetalli** – HSS-hammaslistaan on tyhjiössä elektronisuihkulla hitsaamalla liitetty joustava erikoisteräksestä valmistettu terän runko. Siten hampaiden kärjet säilyttävät **erinomaisen elastisuutensa** ja ovat myös **suurilla syöttönopeuksilla erittäin kestäviä**.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 1,6 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

### Tekninen kuvaus

Pituus L	400 mm
Leveys	32 mm
Hammasta/tuuma	6
Paksuus	1,6 mm
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	bimetalli
Tuotetyyppi	Konesahanterä

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Uni	soveltuu
märkä enintään	soveltuu