

Garant**Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 300/8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 171150 300/8 |
| GTIN | 4045197095114 |
| Tuoteluokka | 11R |

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Huomautus:

Erityisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------|
| Kiinnitysreiän Ø | 8,5 mm |
| Hammasta/tuuma | 8 |
| Paksuus | 2 mm |
| Pituus L | 300 mm |
| Leveys | 32 mm |
| Hammastus | normaali |
| Lastuava aine | HSS |
| Tuotetyyppi | Konesahanterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |