



Konesahanterä, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 400/14



Tilaustiedot

Tilausnumero	171100 400/14
GTIN	7311518113902
Tuoteluokka	16D

Kuvaus

Malli:

BAHCO-bimetalli – HSS-hammaslistaan on tyhjiössä elektronisuihkulla hitsaamalla liitetty joustava erikoisteräksestä valmistettu terän runko. Siten hampaiden kärjet säilyttävät **erinomaisen elastisuutensa** ja ovat myös **suurilla syöttönopeuksilla erittäin kestäviä**.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 1,6 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Pituus L	400 mm
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Leveys	32 mm
Paksuus	1,6 mm
Hammasta/tuuma	14
Hammastus	normaali
Lastuava aine	bimetalli
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Uni	soveltuu
märkä enintään	soveltuu