

**Garant****Käsiurseenpoistin 90°, Ulko-Ø: 16,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	150400 16,5
GTIN	4045197087089
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Kolmiteräinen kärkiupotin, käteen sopiva muovikahva. Käsiystävällinen voimakahva erittäin vahvaa ja iskunkestävää polypropyleeniä. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta

**luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.**

**Huomautus:**

Porausten puhtaaseenurseenpoistoon ja upotukseen.

Erytisen käyttökelpoinen asennuksessa.

Muut käsikäriupottimet, ks. ryhmä 83.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø	16,5 mm
Kokonaispituus	138 mm
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	3,2 mm
Kahvan pituus	105 mm
Terien lkm Z	3
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		