

Garant**Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 350/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171150 350/6
GTIN	4045197095145
Tuoteluokka	11R

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Huomautus:

Eryteisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Leveys	32 mm
Paksuus	2 mm
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Hammasta/tuuma	6
Pituus L	350 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		