



Konesahanterä, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 450/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	171100 450/8
GTIN	7311518114176
Tuoteluokka	16D

Kuvaus

Malli:

BAHCO-bimetalli – HSS-hammaslistaan on tyhjiössä elektronisuihkulla hitsaamalla liitetty joustava erikoisteräksestä valmistettu terän runko. Siten hampaiden kärjet säilyttävät **erinomaisen elastisuutensa** ja ovat myös **suurilla syöttönopeuksilla erittäin kestäviä**.

Hammastus: normaali

Leveys: 38 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

Tekninen kuvaus

Pituus L	450 mm
Leveys	38 mm
Kiinnitysreiän Ø	10,5 mm
Hammasta/tuumaa	8
Paksuus	2 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	bimetalli
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Uni	soveltuu
märkä enintään	soveltuu