

Nappimagneetti ilman kierteitä, SmCo₅, Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085920 20
GTIN	2050000965203
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	90 N
Korkeus	6 mm
Ø	20 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Paino	15 g
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyppi	Tasomagneetti

