

Garant**Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 575/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171150 575/6
GTIN	4045197095312
Tuoteluokka	11R

Kuvaus**Malli:**

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Huomautus:

Eryteisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 50 mm

Paksuus: 2,5 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

Tekninen kuvaus

Leveys	50 mm
Hammasta/tuuma	6
Kiinnitysreiän Ø	10,5 mm
Pituus L	575 mm
Paksuus	2,5 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		