

**Garant****Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 650/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171150 650/4
GTIN	4045197095336
Tuoteluokka	11R

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT** – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

**Huomautus:**

**Erityisesti Kasto-koneisiin** (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

**Tärkeää:**Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 50 mm

Paksuus: 2,5 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Leveys	50 mm
Kiinnitysreiän Ø	10,5 mm
Pituus L	650 mm
Paksuus	2,5 mm
Hammasta/tuuma	4
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		