

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 10
GTIN	2050000965043
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Korkeus	4,5 mm
Nimellispitovoima	4 N
Pintamateriaali	sinkitty
Ø	10 mm
Paino	2 g
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

