

**Garant****Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 350/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	171150 350/8
GTIN	4045197095152
Tuoteluokka	11R

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT** – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

**Huomautus:**

**Eryteisesti Kasto-koneisiin** (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

**Tärkeää:**Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 32 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Paksuus	2 mm
Hammasta/tuuma	8
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Leveys	32 mm
Pituus L	350 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Konesahanterä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		