

## Garant

### Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 700/6



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 171150 700/6  |
| GTIN         | 4045197095367 |
| Tuoteluokka  | 11R           |

#### Kuvaus

##### Malli:

**GARANT** – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä **HSS (DMo5)**. Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan **erityisen hyvä lastuamisteho** (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

##### Huomautus:

**Erityisesti Kasto-koneisiin** (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

**Tärkeää:**Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 50 mm

Paksuus: 2,5 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

#### Tekninen kuvaus

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Leveys           | 50 mm         |
| Kiinnitysreiän Ø | 10,5 mm       |
| Hammasta/tuumaa  | 6             |
| Pituus L         | 700 mm        |
| Paksuus          | 2,5 mm        |
| Hammastus        | normaali      |
| Lastuava aine    | HSS           |
| Tuotetyyppi      | Konesahanterä |

#### Käyttäjätiedot

|                               | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin |                      |                  |
| Alu > 10% Si                  | sopii rajoituksin |                      |                  |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                      |                  |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                      |                  |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                      |                  |
| märkä enintään                | soveltuu          |                      |                  |