

bimos

Pyörivä työtuoli Neon, tekonahka, pyörillä, matala, Väri: GREY**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Tuoteluokka	96J

Kuvaus**Malli:**

Pyörivä Neon-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmeuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Sykroniteknikka painonsäädöllä, istumakorkeuden säätö turvakaasujousien avulla, istuimen kaltevuuden säätö, istumasyvyyden säätö, selkänöjan korkeussäätö. Ympärillä joustonauha, eri värejä.

Istuin ja selkänöja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen, kestää öljyjä ja desinfiointiaineita.

Standardi:**DIN 68877****Erikoistarvike:**

Monitoimikäsinöjapari nro 965455.

Tekninen kuvaus

Istuimen leveys	470 mm
Sykronimekaniikka	kyllä
Istuinmateriaalin väri	musta

Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Selkänojan korkeus	570 mm
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	ei
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Sarja	Neon
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Lordoosituki	kyllä
Istuimen syvyyden säätöalue	420 - 480 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
nauhan väri	harmaa
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli