

bimos

Pyörivä työtuoli Neon, Supertec, pyörillä, matala, Väri: ORANGE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Tuoteluokka	96J

Kuvaus**Malli:**

Pyörivä Neon-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmeuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Sykroniteknikka painonsäädöllä, istumakorkeuden säätö turvakaasujousien avulla, istuimen kaltevuuden säätö, istumasyvyyden säätö, selkänöjan korkeussäätö. Ympärillä joustonauha, eri värejä.

Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, puhdistettava ja liukumaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja polyuretaanivaahdon edut.

Standardi:**DIN 68877****Erikoistarvike:**

Montoimikäsinojapari nro 965455.

Tekninen kuvaus

Jatkuvakosketuksisen selkänöjan säätö	ei
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Selkänöjan korkeus	570 mm

Istuinmateriaalin väri	musta
Istuinpinnan materiaali	Supertec
Istuimen leveys	470 mm
Sarja	Neon
Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuimen syvyyden säätöalue	420 - 480 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Syknronimekaniikka	kyllä
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Lordoosituki	kyllä
nauhan väri	oranssi
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli