



SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Vasen, Varren Ø DS: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	278024 25
GTIN	4062406381677
Tuoteluokka	22B

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisäpuolen kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029 – 278036.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
t _{max} sisätyöstö	5 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Ruuvi	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Keskisiirto L ₃	12 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	50 mm
Pistoleveys w	3; 4 mm
varren Ø D _s	25 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

