

**Garant****Tasoupotinsarja, 6-osainen kotelossa, Tyyppi: DM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156420 DM
GTIN	4045197087980
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Kokoelma yleisimmin käytettyjä upottimia **ruuveille M3, M4, M5, M6, M8 ja M10**. Tasoupotin 156020 **DM** = Läpireiän laatutaso **keskitaso**

**Sisältö:**

Upotin ( $\varnothing \times$  tapin  $\varnothing$ ): 1 kpl kokoa 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	DM
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkikulma	180 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373

Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 18X11 mm	156020 18X11
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 15X9 mm	156020 15X9
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6