

Nappimagneetti ilman kierteitä, SmCo₅, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085920 25
GTIN	2050000965210
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Ø	25 mm
Nimellispitovoima	150 N
Korkeus	7 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Paino	22 g
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyppi	Tasomagneetti

