



## Konesahanterä Kastolle, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 450/10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	171250 450/10
GTIN	7311518322700
Tuoteluokka	16D

### Kuvaus

#### Malli:

**BAHCO-bimetalli** – HSS-hammaslistaan on tyhjiössä elektronisuihkulla hitsaamalla liitetty joustava erikoisteräksestä valmistettu terän runko. Siten hampaiden kärjet säilyttävät **erinomaisen elastisuutensa** ja ovat myös **suurilla syöttönopeuksilla erittäin kestäviä**.

#### Huomautus:

**Erityisesti Kasto-koneisiin** (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

**Tärkeää:**Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 38 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

### Tekninen kuvaus

Leveys	38 mm
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Hammasta/tuuma	10
Paksuus	2 mm
Pituus L	450 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	bimetalli
Tuotetyyppi	Konesahanterä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		