

## Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 13
GTIN	2050000964763
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

### Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Nimellispitovoima	10 N
Korkeus	4,5 mm
Ø	13 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Paino	3 g
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

