

Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/3



Tilaustiedot

Tilausnumero	950460 50/3
GTIN	4062406388829
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×24G.

Sisältö:

Kaukalot 1K korkeus 25 mm nro 951415: 8 × koko 6×6/4; 4 × koko 6×6/2; 4 × koko 2×6/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 1 × koko A; 3 × koko C

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Materiaali	muovi
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Kaukalon korkeus	25 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Leveys G	20
Syvyys	600 mm
Leveys	500 mm
Korkeus	25 mm
Syvyys G	24
Paino	1,321 kg
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/2	951415 6X6/2
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X6/1	951415 2X6/1
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi A	951275 A
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4