

Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 36×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 36×24G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 12 × koko 6×6/4; 12 × koko 6×6/2

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 3 × koko A; 5 × koko C

Tekninen kuvaus

Kaukalon korkeus	25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm

Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
Vetolaatikoiden hyötysyvyys	36×24
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Materiaali	muovi
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Syvyys G	24
Leveys G	36
Korkeus	25 mm
Leveys	900 mm
Syvyys	600 mm
Paino	2,359 kg
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/2	951415 6X6/2
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi A	951275 A
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C