

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7605, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212038 HART
GTIN	4062406390334
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n a_p ei saa ylittyä.

Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RPKW 10T3MOT

tyyppi: HART

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RPKW 10T3MOT
tyyppi	HART
Laji	HB7605
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 50 HRC	soveltuu	110 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	90 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	65 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	50 m/min	H
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		