

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Kaikki käänötterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 3 mm:n  $a_p$  ei saa ylittyä.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-käänötterä	RPKT 1204MOT
Laji	HB7635
Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Käänötterä jrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		