



Yhdistelmä-tasoupottimen pidin, Koko / varsikoko: 0/10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 156720 0/10 |
| GTIN | 4033591011458 |
| Tuoteluokka | 16C |

Kuvaus

Malli:

Vain 4 pidinkokoa kattaa koko alueen 5–66 mm (85 mm:iin saakka tehtaalta). Upottimia ja ohjaintappeja voidaan **yhdistellä vapaasti saman** koon sisällä. Ohjaustapit voidaan vaihtaa upotinta irrottamatta.

Karkaistu ja hiottu. Upotin ja kukin tappi kiinnitetään yhdellä ruuvilla, upotin estetään pyörähtämästä varmistusokan avulla.

Käyttö:

DIN-upotuksiin sekä vastaavissa tappi-upotin-yhdistelmissä standardista poikkeaviin porrasporauksiin ja upotuksiin. **Läpiporrasporauksia varten** on tehtaalta toimitettavissa ohjausporia kahtena pituutena, jolloin läpireiät voidaan valmistaa ilman aloitusporausta.

Huomautus:

TiN-pinnoitettu tapinalennin tilauksesta. Valikoimassa on myös **kovametallimalli**, joka on tarkoitettu harmaavalun, messingin ja krominikkeliterästen työstöön.

Upotusalue: 8 - 16,5 mm

Reiän Ø H7: 10 mm

Porauksen pituus: 18 mm

Ulko-Ø: 18 mm

Pituus a: 42 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-------------|
| Porauksen pituus | 18 mm |
| Reiän Ø H7 | 10 mm |
| Pituus a | 42 mm |
| Upotusalue | 8 - 16,5 mm |

| | |
|-------------|---------|
| Ulko-Ø | 18 mm |
| Tuotetyyppi | Sovitin |