



## Leukojen avaamisrengassarja RotoRi, Tyyppi: S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	315910 S
GTIN	2050002053113
Tuoteluokka	30N

### Kuvaus

#### Malli:

Avaamisrenkaiden erityinen, patentoitu rakenne **käyräsegmenteillä** mahdollistaa leukojen portaattoman säätämisen tarvittavan halkaisijan muodostamiseksi. Sarjaan sisältyvät, patentoidut, joustavat RotoFix-kiristyspultit tekevät mahdolliseksi ruuvien upotusten suurien toleranssien tasoittamisen eri valmistajien kiristysleuoissa aukottomasti 2 mm:n säätöalueen kautta. Ruuvien upotusten jälkityöstö ei ole tarpeen.

#### Etu:

- **Sisä- ja ulkokiinnitys yhdellä renkaalla.**
- **Portaaton kiinnitysalue.**
- **1/10 mm tarkka kiertoalkaisijan säätö.**
- **Alhaiset varustelukustannukset RotoFix-kiristyspulttien ansiosta.**
- **Suuri kustannusten säästäminen kiristysleukojen hankinnassa.**
- **Optimaalinen sorvaustyökalun saavutettavuus.**
- **Nopea ja joustava käsiteltävyys.**

#### Käyttö:

Erittäin lujasta erikoisteräksestä valmistettujen renkaiden ansiosta on mahdollista kiertää pehmeät kiristysleuat ulos täsmällisesti kiristyspaineella tai hioa kovat kiristysleuat. Voidaan käyttää leukojen työstämiseen sisältä tai ulkoa.

#### Toimituksen sisältö:

Peltialusta, RotoFix Premium-pultit ja RotoFix-renkaat. 20 rengasta ja 3 kolme pulttia M8 / M10.

#### Huomautus:

Tilauksesta saatavilla myös neljä- ja kuusileukaisille istukoille.

## Tekninen kuvaus

Sisäpuolinen kiinnitys-Ø	25 - 121 mm
Ulkopuolinen kiinnitys-Ø	39 - 153 mm
Soveltuu upotusporauksen sorvausleuoille	M10
Soveltuu upotusporauksen sorvausleuoille	M8
soveltuu sorvinistukoihin, joiden Ø	80 - 200 mm
Tuotetyyppi	Leukojen avaamisregas