

**Garant****Kovametallinen monikäyttöpora, Poran Ø: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	787070 3
GTIN	4062406390846
Tuoteluokka	71C

**Kuvaus****Malli:**

Monikäyttöpora, jossa on **erittäin terävä kovametallilevy** tarkkaan porauksiin eri materiaaleissa. Isokokoinen kierreura **porauspölyn ja lastujen nopeaan poistoon**. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

**Käyttö:**

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Metalli ja materiaaliyhdistelmät yhdessä työvaiheessa, kuten ikkunoiden asennuksessa tai betonin raudoituksessa.**

**Huomautus:**

- **Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

**Tekninen kuvaus**

Poran Ø	3 mm
Kokonaispituus	60 mm
Kierukkaosan pituus	30 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

