

Garant**Kovametallinen monikäyttöpora, Poran Ø: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	787070 12
GTIN	4062406390907
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Monikäyttöpora, jossa on **erittäin terävä kovametallilevy** tarkkaan porauksiin eri materiaaleissa. Isokokoinen kierreura **porauspölyn ja lastujen nopeaan poistoon**. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Metalli ja materiaaliyhdistelmät yhdessä työvaiheessa, kuten ikkunoiden asennuksessa tai betonin raudoituksessa.**

Huomautus:

- **Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	150 mm
Kierukkaosan pituus	85 mm
Poran Ø	12 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

