



Yhdistelmä-tasoupottimen pidin, Koko / varsikoko: 1/20



Tilaustiedot

Tilausnumero	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Tuoteluokka	16C

Kuvaus

Malli:

Vain 4 pidinkokoa kattaa koko alueen 5–66 mm (85 mm:iin saakka tehtaalta). Upottimia ja ohjaintappeja voidaan **yhdistellä vapaasti saman** koon sisällä. Ohjaustapit voidaan vaihtaa upotinta irrottamatta.

Karkaistu ja hiottu. Upotin ja kukin tappi kiinnitetään yhdellä ruuvilla, upotin estetään pyörähtämästä varmistusoskan avulla. Lieriövarsi DIN 1835 B:n mukaisella vääntiötasolla, sisäjähdytys.

Käyttö:

DIN-upotuksiin sekä vastaavissa tappi-upotin-yhdistelmissä standardista poikkeaviin porrasporauksiin ja upotuksiin. **Läpiporrasporauksia varten** on tehtaalta toimitettavissa ohjausporia kahtena pituutena, jolloin läpireiät voidaan valmistaa ilman aloitusporausta.

Huomautus:

TiN-pinnoitettu tapinalennin tilauksesta. Valikoimassa on myös **kovametallimalli**, joka on tarkoitettu harmaavalun, messingin ja krominikkeliterästen työstöön.

Upotusalue: 14 - 27,5 mm

Reiän Ø H7: 14 mm

Porauksen pituus: 20 mm

Ulko-Ø: 24 mm

Pituus a: 55 mm

Tekninen kuvaus

Porauksen pituus	20 mm
Reiän Ø H7	14 mm
Pituus a	55 mm

Upotusalue	14 - 27,5 mm
Ulko-Ø	24 mm
Tuotetyyppi	Sovitin