



Huoltoyksikkö 2-osainen, asennettu, Sisäkierteen Ø: 1/2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säästöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Huoltoyksikkö, 2-osainen, asennettu, mukana paineenalennin, sumutinvoitelija ja suodatin.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisäkierteen Ø	1/2 tuuma
Korkeus (k)	248 mm
2-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L)	136 mm

Tuotetyyppi

Huoltoyksikkö

Tarvikkeet

Polykarbonaattisäiliööljyämislaitteelle Lasin Ø 53 mm

080023 53

Kulmatuet, 2 ruuvia Tyyppi ZW33

080025 ZW33

Polykarbonaattisäiliösuodattimelle Lasin Ø 53 mm

080024 53