

**Euronormisäiliö pun., Tyyppi: NB20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	963378 NB20
GTIN	8055520002821
Tuoteluokka	96E

**Kuvaus****Malli:**

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevut, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

**Huomautus:**

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: pun.

Korkeus: 220 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

**Tekninen kuvaus**

Leveys	400 mm
Syvyys	300 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva

Korkeus	220 mm
Väri	pun.
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

## Tarvikkeet

Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43
Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1