

## Euronormisäiliö sininen, Tyyppi: NB14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	963379 NB14
GTIN	8055520001961
Tuoteluokka	96E

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevut, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happeja ja öljyjä.

#### Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: sininen

Korkeus: 170 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

### Tekninen kuvaus

Syvyys	300 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva
Korkeus	170 mm
Leveys	400 mm

Väri	sininen
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

---

## Tarvikkeet

Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43