



Pyältämistyökalu Vasen, Varren koko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290001 10
GTIN	4030741659669
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varren yläreuna = kärkikorkeus

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.

Tekninen kuvaus

Työstöalue	3 - 50 mm
Sokkatappi	299910 1
Varren korkeus	10 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Varren leveys	10 mm
Kehran Ø:lle d ₁	10 mm
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RAA 1×AA
pyällysprofiilille	RBL 1×BR

pyällyprofilille	RBR 1×BL
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

KM-sokkatappiKM Tyyppi 1	299910 1
--------------------------	----------