



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290090 12
GTIN	4030741689642
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Tekninen kuvaus

Varren leveys	12 mm
kehrän upotuksen Ø:lle d ₃	11 mm
Varren korkeus	12 mm
Kehrän leveydelle b	6 mm
Liukulevy	299927 1
Kehrän Ø:lle d ₁	15 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Työstöalue	3 - 40 mm

Laippapultti	299925 1
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RAA 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Laippapultti Tyyppi 1	299925 1
Liukulevy Tyyppi 1	299927 1