



Pyältämistyökalu Oikea, Varren koko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290094 10
GTIN	4030741660214
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

- **Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.**
- **Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuksien yksinkertaista säätöä varten.**

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Tekninen kuvaus

kehrän upotuksen Ø:lle d_3	11 mm
Varren korkeus	10 mm
Varren leveys	10 mm
Kehrän Ø:lle d_1	15 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d_2	6 mm
Liukulevy	299927 1
Kehrän leveydelle b	6 mm

Laippapultti	299925 1
Työstöalue	0 - 15 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Liukulevy Tyyppi 1	299927 1
Liukulevy Tyyppi 2	299927 2
Laippapultti Tyyppi 1	299925 1
Laippapultti Tyyppi 2	299925 2